


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ADB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5350 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	područje visokog tlaka
Mediji	Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	300

Tekućine

Primjena	područje visokog tlaka
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine


Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ADB

Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo