




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFG14ZBB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF0516

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	Clamp DN25 ISO 2852
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature; sterilno područje
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature; sterilno područje
Srednja temperatura [°C]	0...120

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	0...100
--------------------------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja


Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFG14ZBB

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		Clamp DN25 ISO 2852
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo