


## Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABB/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF6200 + E40160

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

Procesni priključak

G 1/2 vanjski navoj

## Primjena

Primjena

Područje visoke temperature

Mediji

Tekućine; Plinovi

Srednja temperatura [°C]

-25...80

Snaga tlaka [bar]

30

Tekućine

Primjena

Područje visoke temperature

Srednja temperatura [°C]

-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]

-25...80

## Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku

VS 0200

## Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]

3...300

Najveća osjetljivost [cm/s]

3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]

200...2000

Najveća osjetljivost [cm/s]

200...800




## Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABB/US

| Točnost / odstupanja             |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Temperaturni gradijent [K/min]   | 15                              |
| Vremena reakcije                 |                                 |
| Vrijeme reagiranja [s]           | 1...10                          |
| Tekućine                         |                                 |
| Vrijeme reagiranja [s]           | 1...10                          |
| Plinovi                          |                                 |
| Vrijeme reagiranja [s]           | 1...10                          |
| Radni uvjeti                     |                                 |
| Zaštita                          | IP 67                           |
| Mehanički podaci                 |                                 |
| Kućište                          | Tip navoja                      |
| Materijali                       | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
| Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
| Procesni priključak              | G 1/2 vanjski navoj             |
| Dodatna oprema                   |                                 |
| Isporuka obuhvata                | brtve: 2 x AMF 30               |
| Opaske                           |                                 |
| Količina pakiranja               | 1 kom.                          |
| Električni priključak            |                                 |

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



# SF0515



## Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABB/US

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| BK = | crno        |
| WH = | Bijelo      |
| GY = | Sivo        |