


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFD10ADB /6M



1 Unutarnji navoj M18 x 1;5



Značajke proizvoda

Duljina sonde L	[mm]	45
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Primjena

Primjena		Područje visoke temperature
Mediji		Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	300

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku		VS3000
----------------------------------	--	--------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	45
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	200...3000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	300
------------------------	---------	-----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[godina]	8213



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFD10ADB /6M

Mehanički podaci

Težina	[g]	413,5
Kućište		Senzor protoka primjeren adapteru
Dimenzije	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo