


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14XBK/16M

Otkazani artikal

Alternativni artikli: SF2410

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 maksimalni zatezni zakretni moment 8 Nm



Značajke proizvoda

Duljina sonde L	[mm]	12
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj

Primjena

Mediji		Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura	[°C]	5...70
Snaga tlaka	[bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	5...70
---------------------	------	--------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku		VS3000
----------------------------------	--	--------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	12
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...60
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...40

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	7
------------------------	---------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Zaštita		IP 67
---------	--	-------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14XBK/16M

Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [godina]		8648

Mehanički podaci		
Težina [g]		1112,8
Kućište		Tip navoja
Materijali		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materijali u kontaktu s medijima		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj
Duljina instalacije EL [mm]		27


Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	brtve: 1, PTFE

Opaske	
Opaske	Za brtvljenje upotrijebite priloženu brtvu PTFE.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 16 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo