
SI0504

Praćenje protoka

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5010
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Unutarnji navoj M18 x 1,5
2 regulacijske tipke

Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj
Primjena		
Mediji		Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	300
Tekućine		
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Plinovi		
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...36 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje	[mA]	< 80
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	15; (optički signalizirano)
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1

SI0504

Praćenje protoka

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Izlazi			
Ukupni broj izlaza		1	
Izlazni signal		signal prekapčanja	
Električna izvedba		PNP	
Broj digitalnih izlaza		1	
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400	
Zaštita od kratkog spoja		da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Raspon mjera/postavki			
Duljina sonde L	[mm]	45	
Tekućine			
Područje regulacije	[cm/s]	3...300	
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60	
Plinovi			
Područje regulacije	[cm/s]	200...3000	
Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800	
Točnost / odstupanja			
Temperaturni gradijent	[K/min]	300	
Vremena reakcije			
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10	
Tekućine			
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10	
Plinovi			
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10	
Softver / programiranje			
Poravnanje točke prekapčanja		Tipke	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
Otpornost na udarce		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije		DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci			
Težina	[g]	290	
Dimenzije	[mm]	M18 x 1,5	
Oznaka navoja		M18 x 1,5	
Materijali		PBT-GF20	

SI0504

Praćenje protoka

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	10 x LED, trobojno

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



P = programska žica za udaljenu kalibraciju