


Praćenje protoka

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Unutarnji navoj M18 x 1,5
2 regulacijske tipke



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC; (prema SELV/PELV ; u svezi s UL: "limited voltage" s osiguranjem od prekomjerne struje sukladno UL508)
Potrošnja struje [mA]	90; (bez tereta)
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	15; (optički signalizirano)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	analogni signal
Broj analognih izlaza	1



Praćenje protoka

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Maks. opterećenje	[Ω]	500
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...60

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	10 x LED, dvobojno
--------	----------	--------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Priključak

