


Alternativni artikli: SI5100

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Unutarnji navoj M18 x 1,5
2 regulacijske tipke



Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Mediji		Tekućine; Plinovi; agresivni mediji
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	300

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Radni napon	[V]	20...36 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje	[mA]	< 80
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	15; (optički signalizirano)

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------



Praćenje protoka

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Izlazi		
Ukupni broj izlaza		1
Izlazni signal		signal prekapčanja
Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		1
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Duljina sonde L [mm]		45
Tekućine		
Područje regulacije [cm/s]		3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]		3...60
Plinovi		
Područje regulacije [cm/s]		200...3000
Najveća osjetljivost [cm/s]		200...800
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent [K/min]		300
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja [s]		1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja [s]		1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja [s]		1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Tipke
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci		
Težina [g]		251,5
Dimenzije [mm]		M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materijali		PBT-GF20



Praćenje protoka

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Materijali u kontaktu s medijima	titan (3,7035); O-prsten: FKM 80 Shore A
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	10 x LED, trobojno
--------	----------	--------------------

Opaske



Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



P = programska žica za udaljenu kalibraciju