


Praćenje protoka

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5004

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Unutarnji navoj M18 x 1,5
2 regulacijske tipke



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	300

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC; (prema EN 50178 SELV/PELV ; u svezi s UL: "limited voltage" s osiguranjem od prekomjerne struje sukladno UL508)
Potrošnja struje [mA]	90; (bez tereta)
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	15; (optički signalizirano)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
--------------------	---



Praćenje protoka

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Izlazni signal	analogni signal
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20
Maks. opterećenje [Ω]	500
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Tekućine	
Područje regulacije [cm/s]	3...60

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja	M18 x 1,5
Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	10 x LED, dvobojno
--------	----------	--------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Priključak

