



Praćenje protoka

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Električna izvedba	NPN
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Tekućine		
Područje regulacije [cm/s]		3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]		3...60
Plinovi		
Područje regulacije [cm/s]		200...3000
Najveća osjetljivost [cm/s]		200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	300
--------------------------------	-----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...2
Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	1...2
Plinovi	
Vrijeme reagiranja [s]	1...2

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Tipke
------------------------------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja	M18 x 1,5
Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	titan (3,7035); O-prsten: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	10 x LED, trobojno
--------	----------	--------------------



Praćenje protoka

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Opaske

Količina pakiranja



1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



P = programska žica