


Praćenje protoka

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Unutarnji navoj M18 x 1,5
2 regulacijske tipke



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Primjena

Mediji	Tekućine; Plinovi; agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	300

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-5...10
Radni napon [V]	85...265 AC
Nazivni napon AC [V]	< 240
Zaštitna klasa	II
Zaštita obrnutog polariteta	ne
Vrijeme odgode uključjenja [s]	15; (optički signalizirano)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------



Praćenje protoka

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Izlazi		
Ukupni broj izlaza		1
Izlazni signal		signal prekapčanja
Električna izvedba		relej
Broj digitalnih izlaza		1
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta		3 A (250 V AC / 30 V DC); (broj sklopnih ciklusa: 20 milijuna mehanički; Ciklusi prekapčanja pri opterećenju od 3 A: električni od 100.000; vrsta isključenja: normalno otvoreno)
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Raspon mjera/postavki		
Duljina sonde L	[mm]	45
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	200...3000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	300
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Tipke
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	254,4
Dimenzije	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		titan (3,7035); O-prsten: FFKM 8 x 1,5



Praćenje protoka

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj
---------------------	---------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	10 x LED, trobojno
--------	----------	--------------------

Električni priključak

Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće
------------------	---

Opaske


Opaske	Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključak

Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće