


Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOG/24VDC



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
Procesni priključak	Ø 23 mm

Primjena

Srednja temperatura	[°C]	-10...50
Snaga tlaka	[bar]	1

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	50
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Izlazni signal	signal prekapčanja
Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	Relej pod naponom kad ima protoka

Raspon mjera/postavki

Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	100...1000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	100...400

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	5
------------------------	---------	---



Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOG/24VDC

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	1294
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	I029
	Broj datoteke UL	E174189
Mehanički podaci		
Težina	[g]	192,5
Dimenzije	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materijali	kućište: PBT; površina senzora: titan	
Materijali u kontaktu s medijima	PBT; titan	
Procesni priključak	Ø 23 mm	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	1 x LED, Crveno
	Funkcija	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje: 1, E40048	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

SL5105




Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOG/24VDC

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
WH =	crno
	Bijelo