




Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M



Značajke proizvoda	
Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
Procesni priključak	Ø 23 mm
Primjena	
Srednja temperatura [°C]	-10...50
Snaga tlaka [bar]	1
Električni podaci	
Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	50
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Vrijeme odgode uključanja [s]	60
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
Izlazi	
Izlazni signal	signal prekapčanja
Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	relej ispada kad ima protoka
Raspon mjera/postavki	
Plinovi	
Područje regulacije [cm/s]	100...1000
Najveća osjetljivost [cm/s]	100...400
Točnost / odstupanja	
Temperaturni gradijent [K/min]	5



Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	1202
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	I029
	Broj datoteke UL	E174189
Mehanički podaci		
Težina	[g]	380
Dimenzije	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materijali	kućište: PBT; površina senzora: titan	
Materijali u kontaktu s medijima	PBT; titan	
Procesni priključak	Ø 23 mm	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	1 x LED, Crveno
	Funkcija	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje: 1, E40048	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	




Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
WH =	crno
	Bijelo