


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Značajke proizvoda**

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	Varivent DN50

Primjena

Primjena	sterilno područje
Srednja temperatura [°C]	-25...95
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja



Praćenje protoka

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Električna izvedba	PNP	
Broj digitalnih izlaza	1	
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije [cm/s]	3...300	
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60	
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent [K/min]	15	
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja [s]	1...10	
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-20...30	
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Dimenzije [mm]	60 x 41 x 82	
Materijali	PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Procesni priključak	Varivent DN50	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	




Praćenje protoka

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
	crno