




Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena	Praćenje protoka
Mediji	Tekućine

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	24 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20
Broj kanala	1

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	u slučaju protoka izlaz uključuje UKLJUČENO
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja	u slučaju kidanja žice izlaz uključuje ISKLJUČENO
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Zaštita	IP 50



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 24VDC

Terminali za stupanj zaštite	IP 20
------------------------------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	624
------	----------	-----

Mehanički podaci

Težina	[g]	142,5
Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN	
Dimenzije	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materijali	plastika	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 12 x ...2,5 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo