


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI2100

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

**Značajke proizvoda**

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 1

Procesni priključak

Varivent DN25

Primjena

Primjena

sterilno područje

Srednja temperatura

[°C]

-25...95

Snaga tlaka

[bar]

30

Električni podaci

Radni napon

[V]

20...36 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 45

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrijeme odgode uključanja

[s]

< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 1



Praćenje protoka

SCG15ABBPKG/US-100-IPF

Izlazi		
Ukupni broj izlaza		1
Izlazni signal		signal prekapčanja
Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		1
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...30
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	72 x 41 x 83
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		Varivent DN25
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Praćenje protoka

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

