




Praćenje protoka

SCR14ABNFKPG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda			
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1	
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj	
Primjena			
Mediji		Tekućine	
Srednja temperatura [°C]		-25...80	
Snaga tlaka [bar]		30	
Električni podaci			
Radni napon [V]		20...36 DC	
Potrošnja struje [mA]		< 45	
Zaštita od obrnutog polariteta		da	
Vrijeme odgode uključanja [s]		< 20	
Ulazi/izlazi			
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1	
Izlazi			
Ukupni broj izlaza		1	
Izlazni signal		signal prekapčanja	
Električna izvedba		PNP	
Broj digitalnih izlaza		1	
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5	



Praćenje protoka

SCR14ABNFPKG/PH

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potencijometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrdajući čelik (1,4305 / 303) obloženo niklom i fosforom od 15 µm
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Praćenje protoka

SCR14ABNFPKG/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
	crno