


Praćenje protoka

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5010 + E40099

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	10...50
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	10...50
--------------------------	---------

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja



Praćenje protoka

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Tekućine	
Područje regulacije [cm/s]	100...500

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	1
--------------------------------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...2
------------------------	-------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	1...2
------------------------	-------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	10...50
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Priključak

