


Praćenje protoka

SCR14ADBFPKG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj

Primjena

Primjena	područje visokog tlaka
Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	300

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5



Praćenje protoka

SCR14ADBFPKG/PH

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.





Praćenje protoka

SCR14ADBFPKG/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
	crno