


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Značajke proizvoda**

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	M12 x 1

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5



Praćenje protoka

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		M12 x 1
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.





Praćenje protoka

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno