


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	M16 x 1,5

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5



Praćenje protoka

SCM16ABAFPKG/US

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
---------------------------------	--	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	M16 x 1,5
Oznaka navoja		M16 x 1,5
Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		M16 x 1,5

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCM16ABAFPKG/US

Priključak

