
ST2601

Praćenje protoka

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj
Primjena		
Mediji		Tekućine
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	30
Električni podaci		
Radni napon	[V]	20...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 20
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi		
Ukupni broj izlaza		1
Izlazni signal		signal prekapčanja
Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		1
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da

ST2601

Praćenje protoka

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Raspon mjera/postavki			
Područje regulacije	[cm/s]	3...300	
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60	
Točnost / odstupanja			
Temperaturni gradijent	[K/min]	15	
Vremena reakcije			
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10	
Softver / programiranje			
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-20...80	
Zaštita		IP 67	
Mehanički podaci			
Materijali		PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)	
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30	
		izvijač	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

ST2601


Praćenje protoka


SCR14ABAFPKG/6M/PH

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak





	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno