


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Značajke proizvoda**

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	1/4" NPT

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5



Praćenje protoka

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
---------------------------------	--	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali		PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		1/4" NPT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		izvijač
-------------------	--	---------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A







Praćenje protoka

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Priključak



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 BK = Plavo
 crno