


Praćenje protoka

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 1

Procesni priključak

G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji

Tekućine

Srednja temperatura [°C]

-25...80

Snaga tlaka [bar]

30

Električni podaci

Radni napon [V]

20...36 DC

Potrošnja struje [mA]

< 45

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrijeme odgode uključanja [s]

< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 1

Izlazi

Ukupni broj izlaza

1

Izlazni signal

signal prekapčanja

Električna izvedba

PNP

Broj digitalnih izlaza

1

Izlazna funkcija

Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]

2,5

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]

400

Zaštita od kratkog spoja

da



Praćenje protoka

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja	Potenciometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	60 x 41 x 83
Materijali	PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	brtve: 2 x AMF 30 izvijač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Praćenje protoka

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
BK =	Plavo
	crno