


Praćenje protoka

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5001 + E40107

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	1/2" NPT

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	NPN
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)



Praćenje protoka

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Raspon mjera/postavki

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Softver / programiranje

Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
---------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak	1/2" NPT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	11 x LED
--------	----------	----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Praćenje protoka

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Priključak

