


Praćenje protoka

SCR12ABBAKOW/LS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5006 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Električni podaci

Radni napon [V]	80...140 AC
Potrošnja struje [mA]	< 40
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Zaštita od kratkog spoja	ne




Praćenje protoka

SCR12ABBAKOW/LS

Zaštita od preopterećenja	ne	
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	15
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potencijometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Materijali	PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	brtve: 2 x AMF 30 izvijač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C





Praćenje protoka

SCR12ABBAKOW/LS

Priključak

