


Alternativni artikli: SI5006 + E40107

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	1/2" NPT

Primjena	područje visokog tlaka
Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...60
Snaga tlaka [bar]	300

Radni napon	[V]	70...140 AC
Potrošnja struje	[mA]	< 40
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 20

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	relej
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno otvoreno




Praćenje protoka

SCN12ADBAKOW/LS

Zaštita od kratkog spoja	ne	
Raspon mjera/postavki		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	300
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapćanja	Potencijometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Materijali	PBT-GF20	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Procesni priključak	1/2" NPT	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C





Praćenje protoka

SCN12ADBAKOW/LS

Priključak

