


Praćenje protoka

SCE18ADBFPKG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SI5000 + E40104

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak	T-nastavak QL 18 / ST DIN 2353

Primjena

Primjena	područje visokog tlaka
Mediji	Tekućine
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	300

Električni podaci

Radni napon [V]	20...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 45
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključenja [s]	< 20

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP



Praćenje protoka

SCE18ADBFPKG/PH

Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da
Raspon mjera/postavki	
Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60
Točnost / odstupanja	
Temperaturni gradijent [K/min]	300
Vremena reakcije	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Softver / programiranje	
Poravnanje točke prekapčanja	Potenciometar
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Dimenzije [mm]	60 x 41 x 101
Materijali	PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	T-nastavak QL 18 / ST DIN 2353
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Funkcija 11 x LED
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.





Praćenje protoka

SCE18ADBFPKG/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Priključak



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno