




Mjerač vrtložnog protoka

SVM12XXD0KG/US-100



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1	
Mjerno područje	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 DN6	
Primjena		
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Primjena	za industrijsku uporabu	
Montaža	priključak na cijev preko adaptera	
Mediji	Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti	
Srednja temperatura	[°C]	-40...100
Min. tlak pucanja	[bar]	25
Min. tlak pucanja	[MPa]	2,5
Snaga tlaka	[bar]	12
Snaga tlaka	[MPa]	1,2
Napomena o snazi tlaka	do 40 °C	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	8...33 DC
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III	
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 2
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1	



Mjerač vrtložnog protoka

SVM12XXD0KG/US-100

Izlazi		
Ukupni broj izlaza	1	
Izlazni signal	analogni signal	
Broj analognih izlaza	1	
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))	
Maks. opterećenje [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Točnost / odstupanja		
Praćenje protoka		
Točnost (u mjernom području)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Voda)	
Preciznost ponavljanja	0,2; (% završne vrijednosti)	
Vremena reakcije		
Praćenje protoka		
Vrijeme reagiranja [s]	0,5	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-15...85	
Napomena o temperaturi okoline	temperatura medija < 0 °C : -30...85	
Temperatura skladištenja [°C]	-30...85	
Zaštita	IP 65	
Kavitacija	ispuštanje P(apsolutno) / P(razlika) > 5,5 kako bi se izbjegla kavitacija	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61326-2-3	
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	s vodom / 10...61 Hz 1 mm
		s vodom / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [godina]	380	
Direktiva o tlačnoj opremi	Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev	
Mehanički podaci		
Težina [g]	66	
Materijali	PA 6T	
Materijali u kontaktu s medijima	ETFE; PA 6T; EPDM	
Zakretni moment pritezanja [Nm]	12	
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 DN6	
Opaske		
Opaske	MW = mjerna vrijednost	
	MEW = Završna vrijednost mjernog raspona	
Količina pakiranja	1 kom.	

Mjerač vrtložnog protoka

SVM12XXD0KG/US-100

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak




OUT: analogni izlaz
boje prema DIN EN 60947-5-2
Boje žica :
BN = Smeđe
WH = Bijelo

dijagrami i grafikoni

Gubitak pritiska

dP [mbar] DN6



dP Gubitak pritiska

Q količina volumetrijskog protoka


SV3150



Mjerač vrtložnog protoka

SVM12XXD0KG/US-100

min. vijek trajanja 10 godina odnosi se ba protok i visoke temperature medija



otpornost na tlak (bar)

