




Temperaturni predajnik sa zaslonom

TD-030CFER12-A-ZVG/US



EL = duljina instalacije



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1	
Mjerno područje	-50...150 °C	-58...302 °F
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje	
Duljina instalacije EL [mm]	30	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka [bar]	160	
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000	



Temperaturni predajnik sa zaslonom

TD-030CFER12-A-ZVG/US

MAWP (za primjene prema CRN-u)	[bar]	160
--------------------------------	-------	-----

Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	2

Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1

Izlazi	
Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz	[mA] 4...20
Maks. opterećenje	[Ω] 300
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje	-50...150 °C	-58...302 °F
Tvorničke postavke	0...100 °C	

Rezolucija		
Razlučivost analognog izlaza	[K]	0,04
Razlučivost prikaza	[K]	0,1

Točnost / odstupanja	
Precizan analogni izlaz	[K] $\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
Temperaturni koeficijent	0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 °C)
[% mernog područja/10K]	

Vremena reakcije	
Uklopna dinamika T05 / T09	[s] 1 / 3

Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1

Radni uvjeti	
Temperatura okoline	[°C] -25...80
Temperatura skladištenja	[°C] -40...100
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)

TD2507



Temperaturni predajnik sa zaslonom

TD-030CFER12-A-ZVG/US

MTTF	[godina]	405
Napomena o odobrenju	tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm	
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	K001


Mehanički podaci		
Težina	[g]	343
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L) elektropolirano	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	30...50
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje	
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	Ra: < 0,8	
Promjer sonde	[mm]	6
Duljina instalacije EL	[mm]	30

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	7-segmentni LED prikaz, 4-znamenasti	
	Prikazna jedinica / status, °C / °F	

Opaske		
Opaske	MS = zadani mjerni raspon	
	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

