




Temperaturni senzor s procesnim spojem

TM-050KCED10- /US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TM4511 + E33403

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 navoj Aseptoflex
- 2 Aseptoflex brtveni rub

 **EHEDG Certified**

Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
Procesni priključak	G 1 Aseptoflex Vario	
Duljina instalacije EL [mm]	63,8	

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Primjena	higijenski sustavi	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka [bar]	50	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	50	
Mjerno područje		-40...150 °C	-40...302 °F

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	5 / 14; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	229
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Temperaturni senzor s procesnim spojem

TM-050KCED10- /US/ /V

Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak	G 1 Aseptoflex Vario
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	Ra: < 0,6
Promjer sonde [mm]	10
Duljina instalacije EL [mm]	63,8

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
	3A autorizacija valjana je jedino ako se adapteri s 3A autorizacijom koriste za instalaciju
	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

