TM9061


Temperaturni senzor s procesnim spojem

TM-030KCED10- /US/ /V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TM4501 + E33403

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

c UL us LISTED **EHEDG** Certified

Značajke proizvoda			
Mjerno područje		-40...150 °C	-40...302 °F
Procesni priključak		G 1 Aseptoflex Vario	
Duljina instalacije EL	[mm]	43,8	
Primjena			
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element		1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Primjena		higijenski sustavi	
Mediji		tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka	[bar]	50	
Minimalna dubina instalacije	[mm]	15	
Električni podaci			
Zaštitna klasa		III	
Raspon mjera/postavki			
Duljina sonde L	[mm]	30	
Mjerno područje		-40...150 °C	-40...302 °F
Točnost / odstupanja			
Preciznost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Vremena reakcije			
Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	5 / 14; (prema DIN EN 60751)	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100	
Zaštita		IP 68; IP 69K	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	223,8	

TM9061

Temperaturni senzor s procesnim spojem

TM-030KCED10- /US/ /V

Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak		G 1 Aseptoflex Vario
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		Ra: < 0,6
Promjer sonde	[mm]	10
Duljina instalacije EL	[mm]	43,8

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
	3A autorizacija valjana je jedino ako se adapteri s 3A autorizacijom koriste za instalaciju
	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

