



Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KLKD06 .../US



1 spojno područje, pogledajte napomenu



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-100...600 °C	-148...1112 °F
Procesni priključak	Ø 6 mm	
Duljina instalacije EL [mm]	100; (temperature medija < 200 °C: 150)	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Minimalna dubina instalacije [mm]	15

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	150	
Mjerno područje		-100...600 °C	-148...1112 °F

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	12 / 34; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	-------------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	11415,5
---------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	87
Dimenzije [mm]	Ø 6
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PFA/PTFE
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	Ø 6 mm
Promjer sonde [mm]	6
Duljina instalacije EL [mm]	100; (temperature medija < 200 °C: 150)

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
--------	---



Senzor temperaturnog kabla s procesnim priključkom

TS-200KLKD06 .../US

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PTFE; temperaturna otpornost do 250 °C

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

