


Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KCID10-...../US/


DNV
 DNV.COM/AF

Značajke proizvoda

Mjerno područje	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesni priključak	Ø 10 mm	
Duljina instalacije EL [mm]	42	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka [bar]	160	
Napomena o snazi tlaka	kod ugradnje u fittinge s pomičnim prstenom	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	42	
Mjerno područje	-50...250 °C	-58...482 °F
Napomena o mjernom području	stacionarno: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	12 / 39; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	-------------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	11415,5
---------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	86,6
Dimenzije [mm]	Ø 10
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); PFA/PTFE
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak	Ø 10 mm
Promjer sonde [mm]	10



Senzor temperaturnog kabla s procesnim priključkom

TS-200KCID10-...../US/

Duljina instalacije EL	[mm]	42
------------------------	------	----

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PTFE

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

