


Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KLKD10-...../US/



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključak	Ø 10 mm	

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka [bar]	160	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Vremena reakcije

Uklonpna dinamika T05 / T09 [s]	6 / 25; (prema DIN EN 60751)
---------------------------------	------------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	11415,5
---------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	98
Kućište	Mjerni indikatori
Dimenzije [mm]	Ø 10
Materijali	Plemeniti čelik
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak	Ø 10 mm
Promjer sonde [mm]	10

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Senzor temperaturnog kabla s procesnim priključkom

TS-200KLKD10-...../US/

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

