

TS9281




Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-250KCKD6-...../US/

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TS9289

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Minimalna dubina instalacije [mm]	15

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	125
Dimenzije [mm]	Ø 6
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); FKM
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Promjer sonde [mm]	6

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-250KCKD6.-...../US/

Električni priključak

Kabel: 2,5 m, FKM

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

