




Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KCKD10-...../US/

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TS2069

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
Duljina instalacije EL [mm]	42	

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka [bar]	160	
Napomena o snazi tlaka	kod ugradnje u fittinge s pomičnim prstenom	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III	
----------------	-----	--

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	42	
Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,30 K + 0,005 x t)	
----------------	-------------------------	--

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	6 / 25; (prema DIN EN 60751)	
--------------------------------	------------------------------	--

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Napomena o temperaturi okoline	područje utikača	
Zaštita	IP 67	

Mehanički podaci

Težina [g]	113,2	
Dimenzije [mm]	Ø 10	
Materijali	Plemeniti čelik; FKM	



Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KCKD10-...../US/

Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Promjer sonde [mm]		10
Duljina instalacije EL [mm]		42

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, FKM

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

