




Temperaturni senzor sonde

TT-100KBBD08- I/US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TT1281 ili TT1081

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 područje utikača
L = Duljina sonde odgovara duljini instalacije EL



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
Duljina instalacije EL [mm]	160	

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Snaga tlaka [bar]	160	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III	
----------------	-----	--

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	160	
Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
----------------	-------------------------	--

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (prema DIN EN 60751)	
--------------------------------	-----------------------------	--

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Napomena o temperaturi okoline	područje utikača	
Temperatura skladištenja [°C]	-40...100	
Zaštita	IP 68; IP 69K	

Mehanički podaci

Težina [g]	0,047	
------------	-------	--

TT1181



Temperaturni senzor sonde

TT-100KBBD08- I/US/ IV

Dimenzije	[mm]	Ø 8
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Promjer sonde	[mm]	8
Duljina instalacije EL	[mm]	160

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

