




Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-200KCID06-...../US/ IV



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesni priključak	Ø 6 mm	
Duljina instalacije EL [mm]	50	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III	
----------------	-----	--

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	50	
Mjerno područje	-50...250 °C	-58...482 °F
Napomena o mjernom području	stacionarno: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
----------------	-------------------------	--

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	11 / 37; (prema DIN EN 60751)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67	
---------	-------	--

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	11415,5	
---------------	---------	--

Mehanički podaci

Težina [g]	72,7	
Dimenzije [mm]	Ø 6	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PFA/PTFE	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Procesni priključak	Ø 6 mm	
Promjer sonde [mm]	6	
Duljina instalacije EL [mm]	50	

TS2256



Senzor temperaturnog kabla s procesnim priključkom

TS-200KCID06-...../US/ IV

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PTFE

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

