


TS502A



Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-20...115 °C	-4...239 °F
Procesni priključak	Površinski indikator 10 x 18 x 48 mm	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)
Montaža	Kontaktni senzor za čvrsta tijela

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-20...115 °C	-4...239 °F
Napomena o mjernom području	mjerno područje za primjene izvan sustava ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	

Točnost / odstupanja

Preciznost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09	[s]	18 / 42
----------------------------	-----	---------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
MTTF	[godina] 14269,4

Mehanički podaci

Težina	[g] 234,5
Kućiste	Površinski indikator
Dimenzije	[mm] 10 x 18 x 48
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	Površinski indikator 10 x 18 x 48 mm

TS502A



Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Opaske


Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, Silikon

Priključak



RD = Boje žica :
WH = Crveno
Bijelo