




Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-500KCKD8 /US/ IV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: TS5089 ili TS5289

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B)
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Minimalna dubina instalacije [mm]	15

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	7 / 18; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	Ø 8 / L = 50
Materijali	Plemeniti čelik; FKM
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Promjer sonde [mm]	8

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-500KCKD8 /US/ IV

Električni priključak

Kabel: 5 m, FKM

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

