


Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-015KIKD06...../US



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesni priključak	Ø 6 mm	
Duljina instalacije EL [mm]	50	

Primjena

Mjerni element	1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
----------------	-----

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	50
Mjerno područje	-50...250 °C	-58...482 °F
Napomena o mjernom području	stacionarno: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	11 / 37; (prema DIN EN 60751)
--------------------------------	-------------------------------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	11415,5
---------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	26,4
Dimenzije [mm]	Ø 6
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PFA/PTFE
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	Ø 6 mm
Promjer sonde [mm]	6
Duljina instalacije EL [mm]	50



Senzor temperaturnog kabla s procesnim priključkom

TS-015KIKD06...../US

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PTFE

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

