


Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-250KLKD6-...../US/



Značajke proizvoda

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesni priključak	Ø 6 mm	

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Mjerni element	1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekući i plinoviti mediji	
Minimalna dubina instalacije [mm]	15	

Električni podaci

Zaštitna klasa	III	
----------------	-----	--

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Točnost / odstupanja

Preciznost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Vremena reakcije

Uklopna dinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (prema DIN EN 60751)	
--------------------------------	------------------------------	--

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67	
---------	-------	--

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	11415,5	
---------------	---------	--

Mehanički podaci

Težina [g]	95,45	
Kućiste	Mjerni indikatori	
Dimenzije [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materijali	Plemeniti čelik	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Procesni priključak	Ø 6 mm	
Promjer sonde [mm]	6	

Opaske

Opaske	Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom

TS-250KLKD6-...../US/

Električni priključak

Kabel: 2,5 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

