




1 teach dugme



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Razmak prekapčanja [mm]	350...6000; (Meta: 400 x 400 mm)
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 103,8

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 0,3
Frekvencija pretvorbe [kHz]	75

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
---------------------	---

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Izlazni signal	signal prekapčanja; analogni signal
Električna izvedba	NPN
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20
Maks. opterećenje [Ω]	500
Zaštita od kratkog spoja	da



Ultrazvučni senzor

UIA06000F1KG/US

Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	350...6000; (Meta: 400 x 400 mm)
Slijepa zona	[mm]	350
Cilindrični kut otvaranja	[°]	15; (±2)
Maks. odklon od kuta od 90° senzora / objekta	[°]	± 4
Točnost / odstupanja		
Kompenzacija temperature		da
Histereza	[%]	1
Drift sklopne točke	[%]	-5...5
Linearna pogreška analognog izlaza	[%]	<3
Preciznost ponavljanja		1 %
Rezolucija	[mm]	3
Uputa		Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[ms]	< 600; (analogni izlaz)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	3 V
	EN 55011	razred A
Otpornost na vibraciju	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27 Ea	30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF	[godina]	121
Odobrenje UL-a	Ta	-20...70 °C
	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E174191
Mehanički podaci		
Težina	[g]	242
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 103,8
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; keramika od epoksi stakla
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	100

UIT513



Ultrazvučni senzor

UIA06000F1KG/US

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja jeka	2 x LED, Žuto 1 x LED, Zeleno
Funkcija ućenja		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2, Plemeniti ćelik
-------------------	------------------------------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Kolićina pakiranja	1 kom.

Elektrićni prikljućak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Prikljućak





dijagrami i grafikoni



- 1 Rastojanje
- 2 Standardni zvučni stožac
- 3 Srednji zvučni stožac
- 4 Uski zvučni stožac