




Ultrazvučni senzor

UIA08000HOKG/US



1: teach dugme



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Razmak prekapčanja [mm]	600...8000; (Meta: 1000 x 1000 mm)
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 118,8

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 0,3
Frekvencija pretvorbe [kHz]	40

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Električna izvedba	NPN
Broj digitalnih izlaza	2
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Ultrazvučni senzor

UIA08000HOKG/US

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	600...8000; (Meta: 1000 x 1000 mm)
Slijepa zona	[mm]	600
Cilindrični kut otvaranja	[°]	10; (±2)
Maks. odklon od kuta od 90° senzora / objekta	[°]	± 4
Točnost / odstupanja		
Kompenzacija temperature		da
Histereza	[%]	1
Drift sklopne točke	[%]	-5...5
Preciznost ponavljanja		1 %
Rezolucija	[mm]	3
Uputa		Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	3 V
	EN 55011	razred A
Otpornost na vibraciju	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce	EN 60068-2-27 Ea	30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF	[godina]	135
Odobrenje UL-a	Ta	-20...70 °C
	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E174191
Mehanički podaci		
Težina	[g]	437
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 118,8
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; keramika od epoksi stakla
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	100
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Žuto
	jeka	1 x LED, Zeleno
Funkcija učenja		da
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2, Plemeniti čelik

Ultrazvučni senzor

UIA08000HOKG/US

Opaske

Opaske

Pogonski napon "supply class 2" prema cULus

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



dijagrami i grafikoni



- 1: Rastojanje
- 2: Standardni zvučni stožac
- 3: Srednji zvučni stožac
- 4: Uski zvučni stožac