


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC542A + E7000A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	170
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Pneumatikus kimenetek száma: 2
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4; (2 x 2)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	100
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen				
Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Pneumatikus kimenetek száma	2				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...40			
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		speciális kezelésű sűrített levegővel: < 0 °C			
Védettség		IP 65			
Tesztek / engedélyek					
ATEX eszközjelölés		II 3D T 65 °C IP 65 X			
EMC		EN 50295			
AS-i jellemzők					
AS-i profil		S-7.F			
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7			
AS-i ID kód	[hex]	F			
AS-i tanúsítvány folyamatban		igen			
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2
		aljzat	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3
		pin	4	2	4
Mechanikai adatok					
Szerelés módja		csavaros rögzítés			
Anyagok		PBT			
Pneumatikai rendszer		2 x 3/2-utas üléses szelepek			
Üzemi nyomástartomány	[bar]	2...8			
Üzemi nyomástartomány	[MPa]	0,2...0,8			
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz		lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve			
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	350			
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	550			
Sűrített levegő konzisztencia		szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan			
Tömlő szerelvények		Legris LF 3000/8			
Kipufogó		levegő kimenet beépített szűrővel			
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző		üzem / működés	LED, zöld		
		működés	LED, sárga		
Tartozékok					
Tartozékok (választható)		Modulalsórész:, AC5000			
Megjegyzések					
Megjegyzések		Használjon M12-es csatlakozódugókat hatszögletű hollandi anyákkal, indítási forgatónyomaték: 0,8 Nm.			
Csomagolási egység		1 db			




AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2	adatbemenet I2/I4
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet I1/I3