



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC507A + E7000A
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	150
Max. összes áramterhelés	[A]	2
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	18...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen				
Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Digitális kimenetek száma	2				
Áramkör	PNP				
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint)				
Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Rövidzárlat-biztos	igen				
Galvanikusan leválasztott	igen				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...40				
Védettség	IP 67				
Tesztek / engedélyek					
ATEX eszközjelölés	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i profil	S-3.0.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	3				
AS-i ID kód [hex]	0.E				
AS-i tanusítvány folyamatban	igen				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	I-1	I-2	O-3	O-4
	pin	2+4	2+4	4	4
Mechanikai adatok					
Szerelés módja	AS-i interfész az FK-E alsó részekhez				
Méretek [mm]	45 x 83 x 25				
Anyagok	PBT				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés		LED, zöld		
	hibák		LED, piros		
	működés		LED, sárga		
Tartozékok					
Szállított tételek	AC5003				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.				
	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:				
	I-, I+, I1, I2				
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.				
	Használjon M12-es csatlakozódugókat hatszögletű hollandi anyákkal, indítási forgatónyomaték: 0,8 Nm.				
Csomagolási egység	1 db				




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	Bemenetek
2+4	érezkelő tápellátás L+
3	adatbemenet belső átkötés
3	érezkelő tápellátás L-