


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Alkalmazás	decentralizált vezérlés
------------	-------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Szigetelési szilárdság [V]	500
Áramfelvétel [mA]	< 500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	10
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
AS-i Masterek száma	2
Elektromos leválasztás	igen

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232
RS232	
R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	9600...115200 Baud
Csatlakozó típusa	RJ11



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Használati típus	programozás
Megjegyzés az interfészekhez	galvanikusan leválasztott

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet	[°C] 0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C] -20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%] 95
Védettség	IP 20

AS-i jellemzők	
AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i tanúsítvány	61102

Mechanikai adatok	
Súly	[g] 517,4
Ház	ház DIN sines szereléshez
Méreték	[mm] 86 x 131 x 107
Anyagok	alumínium; acéllemez galvanizált

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	2 x LED, piros
		3 x LED, zöld
		3 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
Csatlakozás	

