


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 kijelző
2 billentyű
3 DeviceNet interfész

**Felhasználási terület**

Alkalmazás	decentralizált vezérlés; DeviceNet gateway
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Áramfelvétel	[mA]	500
Maximális áramfelvétel AS-i-ról	[mA]	10
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	10
AS-i Masterek száma		1

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232; CAN
-------------------------	------------

CAN

Protokoll	DeviceNet
Használati típus	adatátvitel
Megjegyzés az interfészekhez	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet átjáró PLC-vel

ControllerE 1Master DN RS232

RS232

R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	9600...115200 Baud
Csatlakozó típusa	RJ11
Használati típus	programozás
Megjegyzés az interfészekhez	galvanikusan leválasztott

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i tanúsítvány	61111

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Anyagok	alumínium; acéllemez galvanizált

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	3 x LED, piros
		4 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

