


AS-Interface CANopen átjáró PLC-vel

ControllerE 1Mstr CO RS232

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1331

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 kijelző
2 billentyű
3 CANopen interfész



Felhasználási terület

Alkalmazás

decentralizált vezérlés; CANopen gateway

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	10
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
AS-i Masterek száma	1

Interfész

Kommunikációs interfész

RS232; CAN

CAN

CAN interfészek száma

1



AS-Interface CANopen átjáró PLC-vel

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokoll	CANopen
Használati típus	adatátvitel
RS232	
R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	9600...115200 Baud
Csatlakozó típusa	RJ11
Használati típus	programozás
Megjegyzés az interfészekhez	galvanikusan leválasztott

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i tanúsítvány	61107

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Anyagok	alumínium; acéllemez galvanizált

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	3 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

